





速乾性でシャープなマーキング

ショットマーカー®

SHOT MARKER S10S



MARKTEC






ショットマーカ―®


SHOT MARKER S10S

ショットマーカ― S10S型は二流体ノズルを採用したスプレータイプのマーキング装置です。

動作原理は、マーキングガン先端のノズル周囲からアトマイズエアーを噴出させ、加圧することでノズル先端よりペイントを吐出し、霧状にスプレーするものです。



マーク径 6～20φ



マーク径 6～20mm



ショットマーカ―®

SHOT MARKER S10S

■ マーキングパターン

専用ペイントを使用して連続マーク（線引き）及び円形マークのマーキングパターンが飛散のほとんどない鮮明なマークになります。
又、マーク幅（大きさ）はマーキングガンのニードルダイヤル設定により可変できます。（φ6mm～φ20mm）


■ ペイントの消費

スプレー方式ながら、スプレーパターンが細い噴射のため、無駄吹きが少なく環境汚染も改善されます。（10φパターンで約0.01cc、100msec動作時）

■ 液量警報とペイントの交換

ペイントが減少し設定残量以下になると、警報（ランプ表示、接点出力）を出して液の交換を知らせます。又、ペイントの交換はペイント容器をそのままタンクとして使用していますので良く振ってから差し替えるだけで終了です。（色の交替時は、洗浄液の循環が必要です）

■ 装置の構成図



■ 乾燥性

二流体ノズルのアトマイズエアーの吹き出しにより、超速乾性です。
専用ペイント使用で、塗布量の違いにより約10～60秒です。

■ マーキングペイントの種類

スポットマーク用 エコカラー MSG 標準 8色
線引き用 エコカラー LSG 標準 12色
※ エコカラー以外のペイントの御使用については、別途お問合せ下さい。

■ 安全増し対策

エア―バージにより、ヘッドケース内の可燃性ガス濃度を低減。
安全性の高いエア―駆動型ポンプを採用。



ショットマーカー®

SHOT MARKER S10S

仕様

- 電 源 AC100V (50/60Hz) 1A
- エ ア ー 源 0.4~0.6MPa、0.5Nm³/min以上
- 入 力 信 号 a 接点又はオープンコレクター (12V/10mA内蔵)
- マ ー ク 寸 法 幅6~20mm (又は6φ~20φ)
- 吹 付 距 離 25mm±10mm
- 液 量 警 報 ランプ、接点出力
- 使 用 温 度 常温 (10~40℃)
- 標準機器構成 (1色1ch仕様)

マーキングヘッド	KLG-30M	1 台
マーキングガン	LG-20M-10	1 台
バルブスタンド		1 台
マーキングコントローラー	SC-11S-1P-1	1 台
(マーキングガン2台制御)		
(動作時間設定用タイマー 2ch実装)		
ポンプユニット	SU-11-1P-SC	1 台
標準付属品		1 式
ユニット・コントローラー接続ケーブル		1 式
配管材料 (エアー用 8φ、ペイント用 6φ)	各20m×2 巻	
エコカラー MSG/LSG (4ℓ)		1 缶
洗浄剤 G (4ℓ)		1 缶
専用スパナ		1 式
洗浄ピン		1 式
エアー分岐継手		1 式

推奨配線材料




マーキングガンケーブル	1.25sq 2 芯キャブタイヤケーブル
信号ケーブル	1.25sq 2 芯シールド線
電源ケーブル	2sq 3 芯キャブタイヤケーブル

使用ペイント類

エコカラー MSG	4ℓ 缶 標準色 8色 (隠しマークを含む)
エコカラー LSG	4ℓ 缶 線引用 12色
洗浄剤 G	4ℓ 缶 ノズル洗浄

注：エコカラー MSG、LSG及び洗浄剤Gを使用する場合、火気の無い通風の良い場所でご使用ください。

寸法図



非破壊検査・マーキングの総合メーカー

※改良のため予告なしに仕様を変更する場合があります。



マークテック 株式会社

本 社 〒143-0015 東京都大田区大森西4-17-35
TEL. 03-3762-4451 FAX. 03-3764-4337
URL : <http://www.marktec.co.jp/>

マークテック

検索

東日本サービスセンター TEL. 03-3765-1712 FAX. 03-3768-3958
西日本サービスセンター TEL. 06-4861-3700 FAX. 06-4861-3702
成田工場 TEL. 0476-49-3160 FAX. 0476-49-3181
(ISO9001/ISO14001 認証取得)